

苏州三清仪器有限公司

工业化学品安全柜系列产品规格书

询价方:		报价方:	苏州三清仪器有限公司
联系人:		联系人:	林欣
电 话:		电 话:	180-5180-0051
日 期:	2015-05-05	编 号:	SK20180505001
型 号:		单 价:	
数 量:		总 价:	
备 注:	以上报价含 16%增值税专业发票, 含运费, 送货上门, 二年质保。		

三清仪器工业安全柜系列产品一览表:

容积	外尺寸(mm)	重量(kg)	隔板数	开门方式
4 加仑/15 升	H560*W430*D430	34	1 Pcs	单开门手动
12 加仑/45 升	H890*W590*D460	60	1 Pcs	单开门手动
22 加仑/83 升	H1650*W600*D460	90	3 Pcs	单开门手动
30 加仑/114 升	H1120*W1090*D460	100	1 Pcs	双门手动
45 加仑/170 升	H1650*W1090*D460	138	2 Pcs	双门手动
60 加仑/227 升	H1650*W860*D860	165	2 Pcs	双门手动
90 加仑/340 升	H1650*W1090*D860	190	2 Pcs	双门手动
110加仑/410升	H1650*W1500*D860	270	2 Pcs	双门手动

备注:

蓝色（存放弱腐蚀化学品） 黄色（存放易燃化学品） 红色（存放可燃化学品）



报价产品参数：

型 号：		颜 色：	
容 积：		开门类型：	
外尺寸：		单 价：	
层板数：		交 货 期：	现货
门 锁：	三点联动锁一把	付款方式：	款到发货

产品特点：

- ◆安全柜整体为双层 1.2mm 防火钢板构造，钢板间隔 38mm，防爆性能更为卓越。
- ◆采用优质冷轧钢板，增加强度，加强设计而成，防火性能更好。
- ◆柜身底部 50mm 高的防漏液槽最大可能的防止化学液体的外溢。
- ◆独有的镀锌层板，防腐蚀，防液漏，最大可承托 400lbs 的钢制安全罐。
- ◆柜体表面经过环氧树脂漆喷涂而成，防锈，耐腐蚀性强，整体美观。
- ◆柜身标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。
- ◆带有两个防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧。
- ◆质保 2 年；终身免费维修。客服电话：400-990-3717



安全柜颜色说明

黄色防火防爆柜适合存储化学性质为易燃的危险品、化学品

如：酒精、胶水、汽油、原油、乙醇、苯、天那水、甲醇（木醇、木精）等。

红色防火防爆柜适合存储化学性质为可燃的危险品、化学品

如：氢、一氧化碳、甲烷、丙烷、乙烯、气溶胶，油墨和涂料等。

蓝色防火防爆柜适合存储化学性质为弱腐蚀的危险品、化学品

如：硫酸、氢氧化钠、漂白水、甲醛、烷基硫酸等腐蚀性的酸基化学品等。

本公司产品使用注意事项：

请注意区分您所存储的化学品性质，尽量做到分类存储，减少灾害发生风险。

为提高操作安全度，实现“双人双锁”管理，用户可选用铜质锁具，防止腐蚀。

化学品安全柜内部的可调节层板可定期取出进行清洗。

防火防爆透气孔应经常打开或者连接通风设备，确保空气的流通。

严格按照 OSHA 规范，柜身设有静电接地传导端口，连接静电接地导线。

柜身标有三种语言的高可见度的耐腐蚀标签。

